

DivoPrint®GD3

| № | Наименование показателя | Номинальные показатели | | | | | | Метод испытания | Допустимые отклонения |
|---|--|------------------------|------|------|------|------|------|-------------------------|--------------------------|
| | | 230 | 250 | 280 | 310 | 350 | 370 | | |
| 1 | Масса картона площадью 1 м ² , г | 230 | 250 | 280 | 310 | 350 | 370 | ДСТУ 2297 | ±3% |
| 2 | Толщина, мкм | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 480 | ДСТУ EN 20534 | ±5% |
| 3 | Жесткость L&W (5°), мНм: - в поперечном направлении - в машинном направлении | 2,7 | 4,0 | 5,3 | 7,8 | 11,2 | 13,6 | DIN 53121 | ±15% |
| | | 9,7 | 14,6 | 19,4 | 25,6 | 36,0 | 42,3 | | |
| 4 | Белизна верхнего слоя, % | 82 | | | | | | ДСТУ 2570 ISO 2470-2 | ±2 |

Условия проведения испытаний: (23±1)°C, (50±2)%
 Дата спецификации: 01.05.2020.
 Цифры, указанные выше, могут быть изменены по техническим причинам.

Картон соответствует гигиеническим требованиям Законодательства Украины.

Упаковка

| | | | |
|------|----------------|--|------------|
| Лист | ширина: | max 1580 мм | min 470 мм |
| | длина: | max 1580 мм | min 520 мм |
| | высота кипы: | max 1400 мм | min 800 мм |
| | типы упаковки: | термоусадочная пленка, кипа на поддоне с ошиновкой | |

| | | | |
|------|----------------|-------------|------------|
| Роль | ширина: | max 2500 мм | min 500 мм |
| | диаметр: | max 1400 мм | min 950 мм |
| | типы упаковки: | бумага | |
| | гильза: | 150 мм | |